


압력 조절기 VRPA-C-Q4-E

제품 번호: 8086000

FESTO



데이터 시트

특징	값
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정 이차 배기 있음 역류 거동 있음
공압 연결부 1	QS-4
공압 연결부 2	QS-4
고정 방식	관통 구멍 포함
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	80 l/min
주변 온도	0 °C...60 °C
하우징 소재	PBT
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
설치 위치	임의 방향
작동 방식	수동
설정 장치	디텐트가 있는 회전 노브
압력 조절 범위	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
작동/제어 매체 관련 참고사항	운활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
클린룸 적합성, 다음 기준에 따라 측정 ISO 14644-14	ISO 14644-1에 따른 등급 4
제품 무게	19 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
정적 씰 소재	NBR