

**리듀싱 슬리브  
DARQ-R-A-S14-S8-16-P5**

제품 번호: 8086388

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징          | 값                      |
|-------------|------------------------|
| 길이          | 16 mm                  |
| 팩 크기        | 5                      |
| 디자인         | 사각소켓 및 팔각헤드<br>리듀싱 슬리브 |
| 내식성 등급 CRC  | 2 - 보통의 부식 부하          |
| LABS 적합성    | VDMA24364-영역 III       |
| 제품 무게       | 100 g                  |
| 연결부 1, 기능   | 드라이브 출구                |
| 연결부 1, 디자인  | SW14                   |
| 연결부 2, 기능   | 리듀서 출구                 |
| 연결부 2, 디자인  | SW8                    |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수                |
| 슬리브 소재      | 스테인리스 소결강              |