

밸런서 키트 YHBP-

제품 번호: 8087218

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크 범위	100 mm...1990 mm
실린더 직경	50 mm...200 mm
지원되는 운동 시스템	리프팅 칼럼 평행 운동
역극 보호	작동 전압용
작동 압력	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
최대 이동 속도	1 m/s
작동 전압 범위 DC	21.6 V...26.4 V
듀티 사이클	100%
DC 정격 작동 전압	24 V
잔류 리플	5 %
무부하 출력 시 소비 전류	2 A
작동 매체	ISO 8573-1:2010[6:4:4]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-20 °C...70 °C
보호 등급	IP65
보호 등급 관련 참고 사항	안전 개폐기 PNOZ에 대한 IP20 제어 시스템 CMCB-...-C용 IP20 제어 시스템 CMCB-...-CC용 IP54 조립 상태 IP20 제어 장치 CECC용
주변 온도	0 °C...50 °C
질량 부하	25 kg...999 kg
운동 시스템의 전송률	리프팅 칼럼에 대해 1:5 1:1 - 1:5, 평행 키네마틱용
제품 무게	4.8 kg...60.5 kg
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수