

전원 필터
CAMF-C6-F-C20-3A
 제품 번호: 8088929

FESTO



데이터 시트

특징	값
단락 강도	아니요
40°C에서의 허용전류 범위	20 A
작동 전압 범위 AC	0 V...250 V
주전원 주파수	0 Hz...400 Hz
절연 전압	1100 V
인증	ENEC UL - Recognized(OL) c UL - Recognized (OL)
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-25 °C...100 °C
보호 등급	IP20
주변 온도	-25 °C...100 °C
제품 무게	700 g
고정 방식	마운팅 플레이트, 나사 고정
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
설치 위치	수평
전기 연결부 1, 기능	전원 공급
전기 연결부 1, 연결 방식	터미널 스트립
전기 연결부 1, 연결 기술	나사형 단자
전기 연결부 1, 핀/선 수	2
전기 연결부 1, 할당된 극/선	2
전기 연결부 1, 도체 단면	4 mm ² ...6 mm ²
전기 연결부 2, 기능	전원 공급
전기 연결부 2, 연결 방식	터미널 스트립
전기 연결부 2, 연결 기술	나사형 단자
전기 연결부 2, 핀/심 수	2
전기 연결부 2, 할당된 극/선	2
전기 연결부 2, 도체 단면	4 mm ² ...6 mm ²