


온 오프 밸브 MS4-EE-1/4-V24-B

제품 번호: 8091771

FESTO



데이터 시트

특징	값
시리즈	MS
사이즈	4
그리드 치수	40 mm
디자인	포펫 밸브, 전동식
작동 방식	전기식
수동 작동기	고정 잠금식 터치식
리셋 종류	기계식 스프링
구동 방식	일차 제어됨
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
작동 압력	0.3 MPa...0.7 MPa 3 bar...7 bar
커버링	마이너스 커버링
C값	8.36 l/sbar
b값	0.49
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	2000 l/min
배기 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	1600 l/min
코일 특성값	24 V DC: 2.3 W
허용 전압 변동	+/- 10 %
켜지는 시간	29 ms
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 7
매체 온도	-5 °C...50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 °C...50 °C
고정 방식	벽/면 홀더 포함
설치 위치	임의 방향
스위칭 위치 표시	액세서리 포함

특징	값
제품 무게	194 g
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
공압 연결부 3	G1/4
제어 공기 공급	내부
전기 연결부	C 형태 EN 175301-803에 따라
신호 상태 디스플레이	액세서리 포함
추가 기능 선택	소음기 포함
씰 소재	HNBR NBR
하우징 소재	강화 PA