

# 위치 인디케이터 SAMH-F12-MK

제품 번호: 8092711

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
디자인	센서 미포함
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
사용 지침	앵글 시트 밸브 VZXA를 포함하여 사용 시, 전체 제품에 대한 SIL 승인이 무효화됩니다.
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
주변 온도	-20 °C...60 °C
보관 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	118 g
씰 소재	EPDM
하우징 소재	알루미늄 강화 PA
보호 등급	IP65 IP67
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III