


축 키트 EAMM-A-V32-60RA

제품 번호: 8093041

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 길이	55 mm
설치 위치	임의 방향
최대 속도	10000 1/min
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 °C...60 °C
상대 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 °C...60 °C
질량 관성 모멘트	1.03 kgmm ²
전달 가능 토크	1.5 Nm
제품 무게	243 g
액추에이터 인터페이스 코드	V32
인터페이스 코드 모터 In	60RA
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수