

Top-hat 레일 마운팅
CAFM-X4-H
제품 번호: 8095158

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	29mm
높이	4.2 mm
길이	169mm
디자인 타입	버전 X4 고정 레일용
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-40 °C...85 °C
주변 온도	-40 °C...85 °C
제품 무게	38 g
고정 방식	잠금식
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
어댑터 플레이트 소재	고합금강, 스테인리스