


필터 조절 밸브 MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-B

제품 번호: 8098259

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	5 µm
응축수 배출부	전자동 수동 터치식
디자인	압력계가 있는 필터 제어기 직접 제어식 피스톤 제어 밸브
최대 응축수량	16.5 ml
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정 이차 배기 있음 역류 거동 있음
응축수 분리도	75 %
표시할 수 있는 단위	bar psi
압력 표시기	압력계 장착
작동 압력	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
압력 조절 범위	0.3 bar...7 bar
최대 압력 히스테리시스	0.05 MPa 0.5 bar 7.25 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1500 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 7
보관 온도	-5 °C...50 °C
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[6:4:4]에 따른 압축공기
매체 온도	5 °C...50 °C
주변 온도	5 °C...50 °C
기공 사이즈	5 µm

특징	값
제품 무게	216 g
고정 방식	프런트 패널 장착 인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
회전 노브 소재	POM
스프링 소재	고합금강 강철, 아연 도금
필터 소재	PE
하우징 소재	강화 PA
보울 소재	PC
밸브 태핏 소재	POM