

**Service unit**  
**MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-AG-MPA-WPE-B**  
 제품 번호: 8098380

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                                    | 값                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 사이즈                                   | 4                                                       |
| 시리즈                                   | MS                                                      |
| 설치 위치                                 | 수직 +/- 5°                                               |
| 압력 표시기                                | 압력계 장착                                                  |
| 작동 압력                                 | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi |
| 배기 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi) | 1400 l/min                                              |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)           | 1700 l/min                                              |
| 작동 매체                                 | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                         |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항                      | 에스테르 오일 적합성 명시되지 않음                                     |
| 내식성 등급 CRC                            | 1 - 낮은 부식 부하                                            |
| LABS 적합성                              | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| 보관 온도                                 | -5 °C...50 °C                                           |
| 매체 온도                                 | 5 °C...50 °C                                            |
| 주변 온도                                 | 5 °C...50 °C                                            |
| 제품 무게                                 | 470 g                                                   |
| 고정 방식                                 | 인라인 설치<br>마운팅 브라켓 포함<br>액세서리 포함<br>옵션:                  |
| 소재 관련 참고 사항                           | RoHS 준수                                                 |