

연결 블록
CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL

제품 번호: 8098391

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	편각 나사 피팅
제품 무게	266 g
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
인증	c UL - Recognized (OL)
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
전기 연결부	5핀 소켓 L 코딩 M12x1
최대 전력 공급	16 A
전원 공급	시스템 전달