

클램핑 슬리브
EAMH-145-22-C34
제품 번호: 8098588

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	145
설치 위치	임의 방향
최대 속도	4000 1/min
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 °C...60 °C
상대 습도	0 - 95 %
주변 온도	-10 °C...60 °C
질량 관성 모멘트	32.5 kgmm ²
제품 무게	198 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수