


마운팅 플레이트 VABA-B14-FL12-FL14

제품 번호: 8098889

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
작동 압력	1.5 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-20 °C...60 °C
매체 온도	-20 °C...60 °C
주변 온도	-20 °C...60 °C
제품 무게	188 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 2	NAMUR 연결도를 포함한 플랜지 1/4 NAMUR 연결도를 포함한 플랜지 1/2
공압 연결부 4	NAMUR 연결도를 포함한 플랜지 1/4 NAMUR 연결도가 포함된 플랜지 1/2
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	단조 알루미늄 합금