

위치 인디케이터 SAMH-F12-MK-A2

제품 번호: 8101084



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
디자인	높은 IP 보호 등급 및 방폭 기능이 포함된 2개의 근접 센서
방폭	구역 2(ATEX) 구역 22(ATEX)
사용 지침	앵글 시트 밸브 VZXA를 포함하여 사용 시, 전체 제품에 대한 SIL 승인이 무효화됩니다.
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
주변 온도	-20 °C...60 °C
보관 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	151 g
씰 소재	EPDM
하우징 소재	알루미늄 강화 PA
보호 등급	IP65 IP67
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III