

피팅
NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10
 제품 번호: 8104288

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 팩 크기 | 10 |
| 디자인 | 바브형 피팅을 통한 호스 고정 |
| 디자인 타입 | 일자형 |
| 사이즈 | ∅ 8 mm |
| 유체 연결부 | UNF1/4-28 |
| 유체 연결부 2 | 호스 내경 1.2 mm용 |
| 매체 | 액체 매체 기체 매체 |
| 매체 관련 참고 사항 | 매체에 접촉하는 소재의 내성 유의 |
| 온도 범위 전체 작동 압력 | -0.075 MPa...0.4 MPa -0.75 bar...4 bar -10.875 psi...58 psi |
| 매체 온도 | 0 °C...35 °C |
| 주변 온도 | 0 °C...35 °C |
| 보관 온도 | -20 °C...70 °C |
| 밀폐 원리 | 하드 |
| 설치 위치 | 입의 방향 |
| 공칭 조임 토크 | 15 Ncm |
| 공칭 조임 토크 공차 | ± 15 % |
| 제품 무게 | 1.06 g |
| 매체와 접촉되는 소재 | PP |
| 나사식 트리니언 소재 | 강화 PA |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 식품과의 사용 적합성 | 소재 상세 정보 참조 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-영역 III |
| 사용 지침 | 애플리케이션 노트 참조(support portal festo.com에서 사용 가능) |