

피팅
NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10
 제품 번호: 8104289

FESTO



데이터 시트

특징	값
팩 크기	10
디자인	바브형 피팅을 통한 호스 고정
디자인 타입	일자형
사이즈	ø 8 mm
유체 연결부	UNF1/4-28
유체 연결부 2	호스 내경 2.1 mm용
매체	액체 매체 기체 매체
매체 관련 참고 사항	매체에 접촉하는 소재의 내성 유의
온도 범위 전체 작동 압력	-0.075 MPa...0.4 MPa -0.75 bar...4 bar -10.875 psi...58 psi
매체 온도	0 °C...35 °C
주변 온도	0 °C...35 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
밀폐 원리	하드
설치 위치	임의 방향
공칭 조임 토크	15 Ncm
공칭 조임 토크 공차	± 15 %
제품 무게	0.5 g
매체와 접촉되는 소재	PP
나사식 트리니언 소재	강화 PA
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
사용 지침	애플리케이션 노트 참조(support portal festo.com에서 사용 가능)