

도징 니들 세트
VAVN-N-A1.6-12-60-V1-P10
제품 번호: 8104293

FESTO



데이터 시트

특징	값
팩 크기	10
도징 니들 외경	1.6 mm
도징 니들 길이	60 mm
도징 니들 공칭 폭	1.2 mm
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
유체 연결부	단자 연결부
매체	액체 매체 기체 매체
매체 관련 참고 사항	매체에 접촉하는 소재의 내성 유의 최대 입자 크기 5 µm
작동 압력	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	18.15 l/min
표준 공칭 유량 관련 참고 사항	1 -> 0bar로의 압력 강하 시(기체 매체)
유량 Kv	0.034 m³/h
유량 Kv 관련 참고사항	매체, 물
매체 온도	5 °C...60 °C
주변 온도	5 °C...60 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
설치 위치	임의 방향
제품 무게	4.2 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
도징 니들 소재	고합금 스테인리스강
도징 니들 소재 번호	1.4404
매체와 접촉되는 소재	고합금 스테인리스강