


솔레노이드 코일 VACN-N-R3-1

제품 번호: 8104526

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	입의 방향
표준을 준수합니다	ISO 20401
신호 상태 디스플레이	LED
듀티 사이클	100%
절연 등급	F
에나멜 와이어의 절연 등급	H
코일 특성값	24 V DC: 2.7 W
오염도	3
허용 전압 변동	+/- 10 %
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 °C...60 °C
제품 무게	100 g
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그
전기 연결부 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 1, 핀/선 수	2
전기 연결부 1, 고정 유형	나사형 잠금장치
고정 방식	널링 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	플라스틱
솔레노이드 코일 소재	열경화성 수지 구리 강철
와인딩 소재	구리