


플러그 소켓 NECV-C1W3L-P-P13

제품 번호: 8105012

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준을 준수합니다	EN 175301-803
추가 기능	보호 회로
연결 횟수	50
케이블 출구	앵글형
케이블 출구 관련 참고 사항	180° 변경 가능
제품 무게	11.6 g
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 연결 기술	연결도 형태 C, EN 175301-803에 의거
전기 연결부 1, 핀/선 수	3
전기 연결부 1, 고정 유형	M2.5 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에
전기 연결부 2, 연결 기술	나사형 단자
작동 전압 범위 DC	20.4 V...27.6 V
DC 정격 작동 전압	24 V
작동 전압 범위 AC	20.4 V...27.6 V
AC 공칭 작동 전압	24 V
40°C에서의 허용전류 범위	1 A
충격 내전압	0.8 kV
보호 도체 연결부	있음
케이블 커넥터	M12x1.25
케이블 직경	4 mm...6 mm
도체 정격 단면적	0.5 mm ²
보호 등급	IP65
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-25 °C...60 °C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3

특징	값
하우징 소재	PC
하우징 색상	투명
나사형 잠금장치 소재	니켈 도금 스틸
씰 소재	HNBR
플러그인 커넥터 소재	황동, 아연도금됨