


플러그 소켓 NECV-B2W3L-P-P12

제품 번호: 8105013

FESTO



데이터 시트

특징	값
추가 기능	보호 회로
연결 횟수	50
케이블 출구	앵글형
케이블 출구 관련 참고 사항	180° 변경 가능
제품 무게	19.5 g
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 연결 기술	11 mm 산업 표준에 따른 연결도 형태 B
전기 연결부 1, 핀/선 수	3
전기 연결부 1, 고정 유형	M3 중앙 나사가 포함된 슬레노이드 밸브에
전기 연결부 2, 연결 기술	나사형 단자
작동 전압 범위 DC	20.4 V...27.6 V
DC 정격 작동 전압	24 V
작동 전압 범위 AC	20.4 V...27.6 V
AC 공칭 작동 전압	24 V
40°C에서의 허용전류 범위	1 A
충격 내전압	0.8 kV
보호 도체 연결부	있음
케이블 커넥터	M15x1.5
케이블 직경	6 mm...8 mm
도체 정격 단면적	1.5 mm ²
보호 등급	IP65
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-20 °C...60 °C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
하우징 소재	PA

특징	값
하우징 색상	투명
나사형 잠금장치 소재	니켈 도금 스틸
씰 소재	HNBR
플러그인 커넥터 소재	황동, 아연도금됨