

# 근접 센서 SDBF-FBS-1L-PU-K-9-N-LE 제품 번호: 8106575

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                 | 값                           |
|--------------------|-----------------------------|
| 디자인 타입             | 도브테일 홈용                     |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수                     |
| 측정 변수              | 위치                          |
| 측정 원리              | 자기 저항                       |
| 주변 온도              | -4 °F...176 °F              |
| 스위칭 출력             | PNP                         |
| 스위칭 부재의 기능         | 상개 접점                       |
| 켜지는 시간             | 4 µs                        |
| 최대 출력 전류           | 200 mA                      |
| 최대 DC 스위칭 출력       | 4.8 W                       |
| 전압 강하              | 1 V                         |
| 단락 강도              | 예                           |
| 작동 전압 범위 DC        | 5 V...28 V                  |
| 역극 보호              | 예                           |
| 전기 연결부 1, 연결 방식    | 케이블                         |
| 전기 연결부 1, 연결 기술    | 개방형 종단부                     |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수    | 3                           |
| 연결부 출구 방향          | 60°                         |
| 케이블 외피 색상          | 검정색                         |
| 케이블 외피 소재          | PVC                         |
| 고정 방식              | 나사 고정<br>세로 방향으로 홈 안에 삽입 가능 |
| 설치 위치              | 임의 방향                       |
| 하우징 색상             | 투명                          |
| 스위칭 상태 디스플레이       | LED                         |
| 이동식 케이블 배선 시 주변 온도 | -20 °C...80 °C              |
| 보호 등급              | NEMA 6                      |
| LABS 적합성           | VDMA24364-영역 III            |