

근접 센서
SDBF-FBS-1L-NU-K-9-N-LE
 제품 번호: 8106577

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인 타입	도브테일 홈용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
측정 변수	위치
측정 원리	자기 저항
주변 온도	-4 °F...176 °F
스위칭 출력	NPN
스위칭 부재의 기능	상개 접점
켜지는 시간	4 µs
최대 출력 전류	200 mA
최대 DC 스위칭 출력	4.8 W
전압 강하	1 V
단락 강도	예
작동 전압 범위 DC	5 V...28 V
역극 보호	예
전기 연결부 1, 연결 방식	케이블
전기 연결부 1, 연결 기술	개방형 종단부
전기 연결부 1, 핀/선 수	3
연결부 출구 방향	60°
케이블 외피 색상	검정색
케이블 외피 소재	PVC
고정 방식	나사 고정 세로 방향으로 홈 안에 삽입 가능
설치 위치	임의 방향
하우징 색상	투명
스위칭 상태 디스플레이	LED
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-20 °C...80 °C
보호 등급	NEMA 6
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III