

행정거리 감소
VAVA-F12-H-H6
 제품 번호: 8107369

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	쿠션으로 개방 스트로크 제한
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
사용 지침	앵글 시트 밸브 VZXA를 포함하여 사용 시, 전체 제품에 대한 SIL 승인이 무효화됩니다.
보호 등급	IP6X
주변 온도	-10 °C...80 °C
보관 온도	-10 °C...60 °C
설치 위치	임의 방향
제품 무게	249 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	EPDM
너트 소재	고합금강, 스테인리스
나사 소재	고합금 스테인리스강
완충기 소재	고합금강
커넥터 소재	고합금강, 스테인리스