


# 축 키트 EAMM-A-N48-80PB

제품 번호: 8107714

FESTO



## 데이터 시트

| 특징             | 값                    |
|----------------|----------------------|
| 공칭 길이          | 54 mm                |
| 설치 위치          | 임의 방향                |
| 최대 속도          | 6000 1/min           |
| LABS 적합성       | VDMA24364-B2-L       |
| 보관 온도          | -25 °C...60 °C       |
| 상대 습도          | 0 - 95 %             |
| 보호 등급          | IP40                 |
| 주변 온도          | -10 °C...60 °C       |
| 질량 관성 모멘트      | 45 kgmm <sup>2</sup> |
| 전달 가능 토크       | 17 Nm                |
| 제품 무게          | 625 g                |
| 액추에이터 인터페이스 코드 | N48                  |
| 인터페이스 코드 모터 In | 80PB<br>80R          |
| 소재 관련 참고 사항    | RoHS 준수              |