

솔레노이드 코일
VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME
 제품 번호: 8109388

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	임의 방향
스위칭 위치 표시	아니요
내부 퓨즈	퓨즈
듀티 사이클	100%
절연 등급	H
코일 특성값	24V DC: 3.5W 24 V AC: 50/60 Hz, 출력 3.5 VA
허용 전압 변동	-15 %/+10 %
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 방폭 규정에 따라 (UK-X) 영국 RoHS 규정에 따라 (UK-R)
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
방폭	구역 1 (ATEX) 구역 1 (IEC-EX) 구역 1 (UKEX) 구역 2 (ATEX) 구역 21 (ATEX) Zone 21 (IEC-EX) 구역 21 (UKEX) 구역 22 (ATEX)
인증서 발급 기관	TÜV 21 UKEX 7017 X
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
방폭 등급 가스	Ex eb mb IIC T* Gb
방폭 등급 먼지	Ex tb IIIC T*°C Db
Ex 주변 온도	T5/T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6/T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP66
제품 무게	580 g
전기 연결부	단자함, 케이블 엔트리 나사 M20x1.5

특징	값
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수