



수직 압력 차단판 VMPA14-HS

제품 번호: 8110429



데이터 시트

특징	값
설치 폭	10 mm
설치 위치	임의 방향
공압 수직 적재	1용 배리어
작동 압력	3 bar...8 bar
환기 표준 공칭 유량	103 l/min
배기 표준 공칭 유량	213 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	240 g
수직 적재 고정 방식	매니폴드 서브 베이스에 개별 서브 베이스 위에
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 강화 PA