


# 완충기, 충격 흡수기 DYSS-G8-4-4-Y1F-G2

제품 번호: 8111384

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값              |
|------------------|----------------|
| 사이즈              | 4              |
| 스트로크             | 4 mm           |
| 완충, 완충장치, 쿠션     | 자가 조절식         |
| 설치 위치            | 임의 방향          |
| 위치 인식            | 없음             |
| 최대 충격 속도         | 1 m/s          |
| 실온에서 복원 시간       | 0.2 s          |
| 최소 주변 온도에서 복원 시간 | 1 s            |
| 작동 방식            | 누름식<br>단동      |
| 내식성 등급 CRC       | 2 - 보통의 부식 부하  |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도            | -10 °C...80 °C |
| 쿠션 길이            | 4 mm           |
| 최대 정지력           | 100 N          |
| 최대 조임 토크         | 1 Nm           |
| 스트로크당 최대 에너지 소비  | 0.8 J          |
| 시간당 최대 에너지 흡수    | 5500 J         |
| 최대 잔류 에너지        | 0.006 J        |
| 복원력              | 0.7 N          |
| 최소 삽입력           | 4.5 N          |
| 제품 무게            | 10.2 g         |
| 질량 범위            | 1.7 kg         |
| 고정 방식            | 나사 슬리브 포함      |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수        |
| 씰 소재             | NBR            |
| 하우징 소재           | 고합금강           |
| 피스톤 로드 소재        | 고합금강           |