

전자장치 모듈 VMPA-MPM-EMM-P5

제품 번호: 8111881

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------------|----------------------------|
| 밸브 위치의 최대 수 | 1 |
| 최대 밸브 코일 수 | 1 |
| 역극 보호 | 예 |
| 추가 기능 | 소프트 스타트 밸브용 |
| 부하 전압 DC 작동 전압 범위 | 21.6 V...26.4 V |
| 솔레노이드 코일당 정격 회전자 구속전류 | 60mA ~ 30ms |
| 전류 강하 시 정격 전류 | 22 ms 후 30 mA |
| 채널 - 내부 버스 전위 분리 | 아니요 |
| 내식성 등급 CRC | 1 - 낮은 부식 부하 (장착된 상태에서) |
| LABS 적합성 | VDMA24364-영역 III |
| 주변 온도 | -5 °C...50 °C |
| 제품 무게 | 20 g |
| 전동식 제어 | 멀티핀 |
| 하우징 소재 | POM |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |