

전자장치 모듈 VMPA-FB-EMG-P5

제품 번호: 8111882

FESTO



데이터 시트

특징	값
진단	부족전압 밸브 파일럿 압력 공급 오류 시간 측정 오버플로
밸브 위치의 최대 수	1
최대 밸브 코일 수	1
파라미터 설정	채널당 Failsafe 채널당 포싱 채널당 Idle Mode 모니터링
역극 보호	예
추가 기능	소프트 스타트 밸브용
전자 장치/ 센서 AC 작동 전압 범위	18 V...30 V
부하 전압 DC 작동 전압 범위	21.6 V...26.4 V
부하 전압에서 자체 소비 전류	5.5 mA
작동 전압에서의 자체 소비 전력	12 mA
최대 출력 수	1
최대 입력 수	1
솔레노이드 코일당 정격 회전자 구속전류	60mA ~ 30ms
전류 강하 시 정격 전류	22 ms 후 30 mA
채널 - 내부 버스 전위 분리	예
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하 (장착된 상태에서)
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	20 g
전동식 제어	필드버스
하우징 소재	POM
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수