

# 원터치 L 피팅 NPQE-L-R14-Q12-P10

제품 번호: 8112951

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                                 | 값                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 사이즈                                | 표준                                                                 |
| 공칭 폭                               | 8.5 mm                                                             |
| 스크류 인 핀 씰 유형                       | 코팅                                                                 |
| 설치 위치                              | 입의 방향                                                              |
| 디자인 타입                             | L 형태                                                               |
| 팩 크기                               | 10                                                                 |
| 디자인                                | Push-Pull 원리                                                       |
| 온도 범위 전체 작동 압력                     | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| 작동 매체                              | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                                    |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항                   | 윤활 작동 가능                                                           |
| 내식성 등급 CRC                         | 1 - 낮은 부식 부하                                                       |
| LABS 적합성                           | VDMA24364-영역 III                                                   |
| 클린룸 적합성, 다음 기준에 따라 측정 ISO 14644-14 | ISO 14644-1에 따른 등급 4                                               |
| 주변 온도                              | -5 °C...60 °C                                                      |
| 제품 무게                              | 32.01 g                                                            |
| 고정 방식                              | 육각 헤드 SW17                                                         |
| 공압 연결부 1                           | 수나사 R1/4                                                           |
| 공압 연결부 2                           | 호스 외경 12 mm용                                                       |
| 해제 링 색상                            | 청색                                                                 |
| 소재 관련 참고 사항                        | RoHS 준수                                                            |
| 하우징 소재                             | 황동, 니켈 도금<br>PBT                                                   |
| 나사산 씰 소재                           | PTFE                                                               |
| 해제 링 소재                            | POM                                                                |
| 호스 씰 소재                            | NBR                                                                |
| 호스 클램프 세그먼트 소재                     | 스테인리스강                                                             |