

원터치 L 피팅
NPQE-L-R12-Q10-P5
 제품 번호: 8112960

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	9.3 mm
나사식 트리니언 씰 유형	코팅
설치 위치	입의 방향
디자인 타입	L 형태
팩 크기	5
디자인	Push-Pull 원리
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 4
주변 온도	-5 °C...60 °C
제품 무게	41.85 g
고정 방식	육각 헤드 사이즈 21mm
공압 연결부 1	수나사 R1/2
공압 연결부 2	호스 외경 10 mm용
해제 링 색상	청색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	황동, 니켈 도금 PBT
나사산 씰 소재	PTFE
해제 링 소재	POM
호스 씰 소재	NBR
호스 클램프 세그먼트 소재	스테인리스강