

서클립
NPAP-QE-S-Q12-P10
제품 번호: 8113232

FESTO



데이터 시트

특징	값
팩 크기	10
설치 위치	임의 방향
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
클린룸 등급	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
주변 온도	-5 °C...60 °C
제품 무게	0.28 g
공압 연결부	호스 외경 12mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수