


모커 케이블 NEBM-SF1W31-EH-10-Q15N-LE14

제품 번호: 8113310

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준을 준수합니다	DIN 47100
라인 명칭	라벨 홀더 없음
연결 횟수	30
제품 무게	2960 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그
전기 연결부 1, 케이블 출구	앵글형
전기 연결부 1, 케이블 출구 관련 참고 사항	90°
전기 연결부 1, 연결 기술	연결도 F1
전기 연결부 1, 핀/선 수	31
전기 연결부 1, 할당된 극/선	31
전기 연결부 1, 고정 유형	래치 잠금식
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 방식	케이블
전기 연결부 2, 연결 기술	개방형 종단부
전기 연결부 2, 핀/심 수	14
전기 연결부 2, 할당된 극/선	14
작동 전압 범위 DC	0 V...50 V
DC 정격 작동 전압	24 V
40°C에서의 허용전류 범위	0.5 A
충격 내전압	0.25 kV
케이블 길이	10 m
라인 속성	케이블 베어의 호환
라인 검사 조건	별도 문의에 따른 검사 조건
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	49.5 mm
굽힘 반경, 이동식 케이블 배선	74.25 mm
케이블 직경	9.9 mm
케이블 직경 공차	± 0.2mm
케이블 구조	1 x (6 x 0.35mm ²) + 2 x (4 x 0.15mm ²)
도체 정격 단면적	0.15 mm ² 0.35 mm ²

특징	값
심선 종단	절연선 종단 슬리브
보호 등급	IP20
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-20 °C...75 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-5 °C...70 °C
보관 온도	-25 °C...55 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	1
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)
케이블 외피 색상	검정색
하우징 소재	PA
하우징 색상	검정색
플러그인 커넥터 소재	구리 합금, 아연도금됨