

전기 서브 베이스
VAVE-K1-7-5YL1-LR
 제품 번호: 8115100

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	7
라인 속성	기본
역극 보호	작동 전압용
추가 기능	유지 전류 강화
신호 상태 디스플레이	LED
작동 전압 범위 DC	12 V...26 V
허용 전압 변동	+/- 10 %
DC 정격 작동 전압	24 V
오염도	2
과전압 범주	II
인증	RCM 마크
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP40
주변 온도	0 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
설치 위치	임의 방향
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	11 mm
굽힘 반경, 이동식 케이블 배선	16.5 mm
제품 무게	3.3 g
전기 연결부	2핀 트윈 라인 개방형 종단부
케이블 구조	2 x 0.08 mm ²
케이블 직경	1.1 mm
케이블 길이	0.5 m
보호 도체 연결부	없음
고정 방식	장착 가능 잠금식
하우징 색상	검정색

특징	값
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강화 PA PC
절연 커버 소재	PVC