



연결 라인

NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

제품 번호: 8115892

FESTO



데이터 시트

특징	값
라인 명칭	라벨 홀더 없음
연결 횟수	20
제품 무게	0.5 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	연결도 Q7
전기 연결부 1, 핀/선 수	2
전기 연결부 1, 할당된 극/선	2
전기 연결부 1, 고정 유형	삽입됨
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 방식	트윈 라인
전기 연결부 2, 연결 기술	개방형 종단부
전기 연결부 2, 핀/심 수	2
전기 연결부 2, 할당된 극/선	2
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	0.3 A
충격 내전압	1.2 kV
역극 보호	아니오
보호 도체 연결부	없음
차폐	아니오
작동 관련 참고 사항	외부 출력 감소를 포함하여서만 작동
케이블 길이	0.1 m
라인 속성	기본
라인 검사 조건	별도 문의에 따른 검사 조건
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	11 mm
굽힘 반경, 이동식 케이블 배선	16.5 mm
케이블 직경	1.1 mm
케이블 구조	2 x 0.08 mm ²
도체 정격 단면적	0.08 mm ² AWG28

특징	값
심선 종단	주석도금됨
보호 등급	IP40
주변 온도	0 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
하우징 소재	강화 PA
하우징 색상	검정색
플러그인 커넥터 소재	구리 합금, 도금됨
절연 커버 소재	PVC