

솔레노이드 코일

VACC-S18-35-K4-2U-NM4ME

제품 번호: 8118174

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	임의 방향
스위칭 위치 표시	아니요
듀티 사이클	100%
절연 등급	H
코일 특성값	110V AC: 50/60Hz, 출력 3.5VA 110V DC: 3.5W
허용 전압 변동	-15 %/+10 %
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
방폭	Zone 1(BR) 구역 21 (BR)
인증서 발급 기관	INMETRO DNV 19.0135X
방폭 등급 가스	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
방폭 등급 먼지	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Ex 주변 온도	T5, T95°C: -25°C <= Ta <= +60°C T6, T80°C: -25°C <= Ta <= +50°C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP66
제품 무게	580 g
전기 연결부	단자함, 케이블 엔트리 나사 M20x1.5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수