

솔레노이드 코일
VACC-S18-35-K4-3U-NE4ME
제품 번호: 8118254

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	임의 방향
스위칭 위치 표시	아니요
듀티 사이클	100%
절연 등급	H
코일 특성값	230 V AC: 50/60 Hz, 출력 3.5 VA 230V DC: 3.5W
허용 전압 변동	-15 %/+10 %
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
방폭	구역 1 (CN) 구역 21 (CN)
인증서 발급 기관	GYJ23.1169X
방폭 등급 가스	Ex eb mb IIC T5/T6 Gb
방폭 등급 먼지	Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db
Ex 주변 온도	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP66
제품 무게	580 g
전기 연결부	단자함, 케이블 엔트리 나사 M20x1.5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수