

**솔레노이드 코일**  
**VACC-S18-120-K4-3U-KS4ME**  
제품 번호: 8118319

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 작동 방식            | 전기식                                                |
| 설치 위치            | 임의 방향                                              |
| 스위칭 위치 표시        | 아니요                                                |
| 듀티 사이클           | 100%                                               |
| 절연 등급            | H                                                  |
| 코일 특성값           | 230 V AC: 50/60 Hz, 출력 12.0 VA<br>230 V DC: 12.0 W |
| 허용 전압 변동         | -15 %/+10 %                                        |
| EU 이외 지역에서 방폭 인증 | EPL Db (KR)<br>EPL Gb (KR)                         |
| 방폭               | 구역 1 (KR)<br>Zone 21 (KR)                          |
| 인증서 발급 기관        | 22-AV4BO-0256X<br>22-AV4BO-0257X                   |
| 방폭 등급 가스         | Ex e mb IIC T4                                     |
| 방폭 등급 먼지         | Ex tD A21 IP66 T120°C                              |
| Ex 주변 온도         | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C                     |
| LABS 적합성         | VDMA24364-영역 III                                   |
| 보호 등급            | IP66                                               |
| 제품 무게            | 580 g                                              |
| 전기 연결부           | 단자함, 케이블 엔트리 나사 M20x1.5                            |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                            |