

# 솔레노이드 코일

## VACC-S18-120-K4-27-KS4ME

제품 번호: 8118321

FESTO



### 데이터 시트

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	임의 방향
스위칭 위치 표시	아니요
듀티 사이클	100%
절연 등급	H
코일 특성값	60 V DC: 12.0 W
허용 전압 변동	-15 %/+10 %
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
방폭	구역 1 (KR) Zone 21(KR)
인증서 발급 기관	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
방폭 등급 가스	Ex e mb IIC T4
방폭 등급 먼지	Ex tD A21 IP66 T120°C
Ex 주변 온도	T4, T120°C; -25°C <= Ta <= +40°C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP66
제품 무게	580 g
전기 연결부	단자함, 케이블 엔트리 나사 M20x1.5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수