



파일럿 밸브
MGXDH-3/2-1.2-24DC-KS
 제품 번호: 8118342

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
작동 방식	전기식
작동 압력	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
디자인	온 오프 밸브
리셋 종류	기계식 스프링
인증서 발급 기관	21-GA4B0-0068X 21-GA4B0-0069X
방폭 등급 가스	Ex db IIC T6...T3 Gb
방폭 등급 먼지	Ex tb IIIC T85°C Db
Ex 주변 온도	-65°C ~+40°C T6 -65°C ~+55°C T5 -65°C ~+60°C T4
보호 등급	IP66
수동 작동기	고정 잠금식
유량 방향	역방향 불가
듀티 사이클	100%
절연 등급	H
코일 특성값	24 V DC: 3.0 W
허용 주파수 변동	+/- 10 %
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	-20 °C...80 °C
고정 방식	CNOMO
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수