

그리퍼 조

DHAS-GG-B18-16-A1

제품 번호: 8119108

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	16 mm
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	마이크로 역가 플레이트용
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	0 - 100 %
주변 온도	0 °C...40 °C
제품 무게	24.4 g
고정 방식	암나사 M3 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
그리퍼 조 소재	고합금강, 스테인리스
원통형 핀 소재	스프링강