


**파일럿 밸브**  
**VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2**  
 제품 번호: 8119587

FESTO



**데이터 시트**

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
작동 방식	전기식
설치 폭	22 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	50 l/min
공압식 작동 포트	G1/8
작동 전압	24V DC
작동 압력	-0.9 bar...8 bar
디자인	직접 제어식 포핏 밸브
리셋 종류	기계식 스프링
보호 등급	IP65
공칭 폭	1.3 mm
배기 기능	스로틀 가능
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
수동 작동기	고정 잠금식
구동 방식	직접
제어 공기 공급	내부
유량 방향	역방향 불가
꺼지는 시간	46 ms
켜지는 시간	31 ms
듀티 사이클	100%
코일 특성값	24 V DC: 3.0 W
허용 전압 변동	+/- 10 %
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
매체 온도	-10 °C...50 °C
주변 온도	-10 °C...50 °C
제품 무게	160 g

특징	값
전기 연결부	3핀 형태 B 플러그 커넥터 EN 175301-803에 따라
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
공압 연결부 3	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	PA