

# 매니폴드 블록 세트 VABS-C12-6-S-B4

제품 번호: 8122791

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
설치 폭	6 mm
설치 위치	임의 방향
디자인	연결 방향 측면
밸브 위치의 최대 수	1
작동 압력	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[6:4:1]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	최대 입자 크기 5µm
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	5 °C...50 °C
제품 무게	1.1 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 2	호스 내경 Ø 2.5mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
매니폴드 레일 소재	PBT