

매니폴드 블록
VABM-C12-6M-M5-M3-10
제품 번호: 8122794

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 폭	20 mm
설치 위치	임의 방향
디자인	연결 방향 하단
밸브 위치의 최대 수	10
작동 압력	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[6:4:1]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	최대 입자 크기 5µm
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	5 °C...50 °C
제품 무게	49.5 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	M5
공압 연결부 2	M3
공압 연결부 3	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
매니폴드 레일 소재	단조 알루미늄 합금