


연결 라인

NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

제품 번호: 8122832

FESTO



데이터 시트

특징	값
최대 밸브 코일 수	1
라인 명칭	라벨 홀더 없음
설치 위치	임의 방향
제품 무게	2 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측 스위칭 출력
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓이 포함된 케이블
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	연결도 HP
전기 연결부 1, 핀/선 수	2
전기 연결부 1, 할당된 극/선	2
전기 연결부 1, 고정 유형	의도치 않게 당겨지지 않도록 하는 인터록이 장착된 Push-Pull
전기 연결부 2, 기능	전원 공급 컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 방식	2x 개별 심선
전기 연결부 2, 연결 기술	개방형 종단부
전기 연결부 2, 핀/심 수	2
전기 연결부 2, 할당된 극/선	2
작동 전압 범위 DC	0 V...24 V
차폐	아니요
작동 관련 참고 사항	외부 출력 감소를 포함하여서만 작동
케이블 길이	0.3 m
라인 속성	정적 사용용
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	11 mm
케이블 직경	0.96 mm
보호 등급	IP40
주변 온도	0 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음

특징	값
하우징 소재	PEEK
하우징 색상	회색
절연 커버 소재	PVC