


밸브
VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN
 제품 번호: 8122932

FESTO



데이터 시트

특징	값
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	601 l/min
작동 압력	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
보호 등급	IP65
인증서 발급 기관	TÜV 968/V 1251.00/24
안전 기능	안전한 배기
안전 무결성 기준(Safety Integrity Level: SIL)	최대 SIL 3 High Demand mode 최대 SIL 3 Low Demand mode
작동 압력 관련 참고 사항	외부 제어 공기에서 0 - 0.8 MPa
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수