


어댑터 키트 DADG-AK-F9-1

제품 번호: 8125947

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	1
표준 기반	VDI/VDE 3847-2
설치 위치	임의 방향
작동 압력	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
공칭 작동 압력	0.6 MPa 87 psi
정격 작동 압력	6 bar
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	주변 온도 및 매체 온도 이하의 이슬점 최소 10°C 유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	-20 °C...80 °C
제품 무게	187 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
어댑터 소재	고합금강, 스테인리스
어댑터 플레이트 소재	단조 아노다이징 알루미늄 합금
씰 소재	NBR
나사 소재	고합금 스테인리스강