

유지기
CAFM-D4-W
제품 번호: 8127358

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	216mm
높이	97mm
길이	345mm
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-20 °C...70 °C
주변 온도	0 °C...40 °C
제품 무게	749 g
고정 방식	체결됨
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 브라켓 소재	파우더 코팅 처리된 강철