

앵글 키트
EHAM-AK-L9-90-L9-90-ML
제품 번호: 8128210

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	90
설치 위치	좌측
디자인	표준 버전
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 °C...80 °C
제품 무게	3623 g
고정 방식	관통 구멍 및 나사 포함
인터페이스 코드 기본	L9-90
인터페이스 코드 구조	L9-90
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
어댑터 플레이트 소재	알루미늄, 양극 처리
나사 소재	스틸, 니켈 도금됨
센터링 요소 소재	고합금강