

완충기, 충격 흡수기 DYEF-G8-M6-Y1-F1A

제품 번호: 8131072

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	M6
스트로크	1.5 mm
완충, 완충장치, 쿠션	금속 고정 스토퍼 비포함 양측 탄성 쿠션 링/플레이트
설치 위치	임의 방향
위치 인식	없음
버전	구리, 아연 또는 니켈이 주성분인 금속은 사용에서 제외됩니다. 강철의 니켈, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외입니다.
최대 충격 속도	0.8 m/s
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
쿠션 길이	1.5 mm
최대 조임 토크	1 Nm
스트로크당 최대 에너지 소비	0.08 J
제품 무게	11.7 g
고정 방식	나사 슬리브 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	고합금강